

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 50, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334638 M3-12
GTIN	4045197488466
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
 - **Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d₁: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 62 mm

Tehnički opis

Unutarnji $\varnothing d_1$	19 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Vanjski $\varnothing D$	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	62 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 7 mm	335645 7
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 3,5 mm	335610 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 7 mm	335420 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 4,5 mm	335610 4,5
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 4,5 mm	335420 4,5

Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335645 3,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335645 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335420 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335645 10
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335610 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335645 9
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
	335645 6

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 6 mm

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 10 mm

335420 10

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 11 mm

335610 11

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu
kratkog konusa 50

308830 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
50

308620 50

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 6 mm

335610 6

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 4,5 mm

335645 4,5

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 10 mm

335610 10

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus
50

308605 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

308720 50

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 3,5 mm

335420 3,5

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 6 mm

335420 6

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 9 mm

335610 9

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 8 mm

335610 8