

**Garant****Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, HSK-A 100, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

**Upotreba:**

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

**Dodatni pribor:**

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Nasadni ključ br. 309890.

**Napomena:**

- Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.
- Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Norma prihvata: ISO 12164-1

Kompenzacija duljine na tlak: 10 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 60 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

**Tehnički opis**

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Kompenzacija duljine na tlak	10 mm
Vanjski $\varnothing D$	60 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 7 mm	335620 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 14 mm	335647 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 6 mm	335430 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 16 mm	335647 16
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 14 mm	335430 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 6 mm	335620 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 9 mm	335620 9
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 8 mm	335430 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 10 mm	335620 10

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335647 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335430 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335647 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335620 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335647 6
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
	335430 12

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 12 mm

HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 100

309880 100

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø  
držke 8 mm

335620 8