

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 50, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334638 M6-20
GTIN	4045197488473
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
 - **Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 83 mm

Tehnički opis

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Vanjski $\varnothing D$	55 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Duljina izboja A-dimenzija	83 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 11 mm	335647 11
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 14 mm	335430 14
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 14 mm	335647 14
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
	335620 9

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335647 16
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335620 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335647 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335647 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335620 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335430 8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335647 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335430 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
	335430 6

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 6 mm

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50

308740 50