

Garant**Stezna glava za ureznike, tip: 20/2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- S integriranim reverzibilnim prijenosom za automatski povratni hod. Nakon postizanja dubine navoja uređaj automatski promijeni smjer podizanjem strojnog vretena (ležajevi otporni na trošenje!).
- Ubrzani povratni hod (cca. faktor $1,8 \times n_{maks}$).
- Izjednačavanje duljine vlačnom silom.
- Sa ručkom protiv rotacije.
- Ne zahtijeva održavanje.
- Može se koristiti za desni i lijevi navoj.
- Sa sustavom za brzu izmjenu.

Upotreba:

Za strojno rezanje navoja na bušilicama s ručnim posmakom i jednim smjerom vrtnje. Za urezivanje prolaznog navoja (sa steznim čahurama br. 335430) odn. navoja u slijepim rupama (sa steznim čahurama br. 335620).

Dodatni pribor:

Za brzoizmjenjive stezne čahure pogledajte: Br. 335420; 335430 (**bez** sigurnosne spojke), br. 335610; 335620 (**sa** sigurnosnom spojkom).

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	500 min ⁻¹
Vanjski Ø D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
Područje reza	M8 – M20
L ₁	86 mm
Duljina od vratila stroja	170 mm
Put otkopčavanja B	8 mm
Kompenzacija duljine na vlak	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
Morse konus MK	2
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335620 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335620 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335430 8
	335430 12

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 12 mm

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 14 mm

335430 14

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 16 mm

335430 16

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 9 mm

335430 9

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 7 mm

335430 7

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 10 mm

335430 10

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 10 mm

335620 10

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 6 mm

335430 6

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 16 mm

335620 16

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 6 mm

335620 6