

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, PSC 63, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: ISO 26623-2

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 41 mm

Unutarnji Ø d₁: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 73 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	73 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Vanjski Ø D	41 mm
Unutarnji Ø d ₁	19 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335645 3,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335645 4,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335420 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335420 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335645 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335610 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335610 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
	335420 11

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 11 mm

Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8
dijelova

335460

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 6 mm

335610 6

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 3,5 mm

335610 3,5

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 9 mm

335610 9

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 11 mm

335610 11

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 10 mm

335420 10

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 7 mm

335645 7

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 9 mm

335645 9

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 4,5 mm

335610 4,5

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 4,5 mm

335420 4,5

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 8 mm

335645 8

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 7 mm

335610 7

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
držke 3,5 mm

335420 3,5

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 10 mm

335645 10