

HOLEX**Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M3 – M12, Ø drške: 3,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	3,5 mm
Kvadratna drška	2,7 mm
Područje ureznika	M3 – M12
Vanjski Ø D	30 mm
Ø drške d	19 mm

Dužina priključka L	21,5 mm
Duljina izboja H	7 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu