

**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 50, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334642 M3-12
GTIN	4045197488480
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

**Upotreba:**

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

**Dodatni pribor:**

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

**Napomena:**

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 62 mm

**Tehnički opis**

Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	62 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Vanjski Ø D	38 mm
Unutarnji Ø d <sub>1</sub>	19 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335420 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335420 11
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335610 3,5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
	308650 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308790 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308720 50

Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308830 50

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 4,5 mm

335420 4,5

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308812 50

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308660 50

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm

335420 8

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm

335645 6

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308765 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308780 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308620 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm

335610 4,5

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50

308640 50

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 3,5 mm

335420 3,5

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm

335610 9

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm

335645 10

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50

308615 50

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335420 6
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335610 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335610 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335610 8
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335645 7
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335610 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335420 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335610 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335645 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335645 4,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335645 3,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335645 8
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50