

**Garant****Stezna glava za ureznike, tip: 20/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334100 20/3
GTIN	4045197152367
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

- S integriranim reverzibilnim prijenosom za automatski povratni hod. Nakon postizanja dubine navoja uređaj automatski promijeni smjer podizanjem strojnog vretena (ležajevi otporni na trošenje!).
- Ubrzani povratni hod (cca. faktor  $1,8 \times n_{maks}$ ).
- Izjednačavanje duljine vlačnom silom.
- Sa ručkom protiv rotacije.
- Ne zahtijeva održavanje.
- Može se koristiti za desni i lijevi navoj.
- Sa sustavom za brzu izmjenu.

**Upotreba:**

Za strojno rezanje navoja na bušilicama s ručnim posmakom i jednim smjerom vrtnje. Za urezivanje prolaznog navoja (sa steznim čahurama br. 335430) odn. navoja u slijepim rupama (sa steznim čahurama br. 335620).

**Dodatni pribor:**

Za brzoizmjenjive stezne čahure pogledajte: Br. 335420; 335430 (**bez** sigurnosne spojke), br. 335610; 335620 (**sa** sigurnosnom spojkom).

**Tehnički opis**

Ø D <sub>1</sub>	31 mm
maksimalan broj okretaja kod zagrijavanja	500 min <sup>-1</sup>
Duljina od vratila stroja	170 mm
Morse konus MK	3
L <sub>1</sub>	86 mm
Kompenzacija duljine na vlak	16,5 mm
Put otkopčavanja B	8 mm
Područje reza	M8 – M20
Vanjski Ø D	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Vrsta proizvoda	Aparat za rezanje navoja

## Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335430 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335620 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
	335430 11

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 11 mm

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 9 mm

335430 9

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø  
držke 7 mm

335620 7

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 8 mm

335430 8

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø  
držke 11 mm

335620 11

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 10 mm

335430 10

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 6 mm

335430 6

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø  
držke 12 mm

335430 12

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø  
držke 14 mm

335620 14

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø  
držke 9 mm

335620 9