

**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 50, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334642 M6-20
GTIN	4045197488497
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

**Upotreba:**

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

**Dodatni pribor:**

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

**Napomena:**

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 83 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	55 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Unutarnji Ø d <sub>1</sub>	31 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	83 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335647 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335430 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335620 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335620 11
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335647 6

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335647 9
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335647 10
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335430 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335430 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335430 6
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335620 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335647 16

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50

308785 50