

Garant

Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, Ø drške 25 mm, Područje navoja: M6-20

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334624 M6-20
GTIN	4045197487896
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
 - Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

Cilindrična drška prema DIN 1835 – oblik B i E.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 64 mm

Tehnički opis

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Duljina izboja A-dimenzija	64 mm
Vanjski $\varnothing D$	55 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Prihvat	\varnothing drške 25 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 6 mm	335620 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 14 mm	335430 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 6 mm	335430 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 9 mm	335620 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 12 mm	335620 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 9 mm	335430 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 16 mm	335620 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 10 mm	335620 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 7 mm	335620 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 16 mm	335647 16
	335430 11

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 11 mm

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 10 mm

335647 10

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 7 mm

335647 7

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 8 mm

335647 8

Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9
dijelova

335470

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 12 mm

335647 12

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 11 mm

335620 11

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 9 mm

335647 9

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 8 mm

335430 8

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 10 mm

335430 10

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 12 mm

335430 12

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 7 mm

335430 7

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 16 mm

335430 16

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 8 mm

335620 8

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 11 mm

335647 11

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 14 mm

335620 14

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 14 mm

335647 14

335647 6

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
držke 6 mm
