

SWISS TOOLS

## Držač alata aksijalni, dvotruki, desni, PSC 50, za četverokutni držač: 20 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318923 20
GTIN	2050001715531
Razred artikla	36D

### Opis

#### Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

#### Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO steznih držača s četverokutnom drškom.

#### Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Norma prihvata: ISO 26623-2

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 98 mm

Stezna duljina  $l_1$ : 75 mm

B: 30 mm

Vanjski  $\varnothing$  D: 80 mm

### Tehnički opis

za četverokutni držač	20 mm
Stezna duljina $l_1$	75 mm
B	30 mm
Duljina izboja A-dimenzija	98 mm
Vanjski $\varnothing$ D	80 mm
Prihvat	PSC 50

Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da