

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 100 A = 200, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308294 6
GTIN	4045197291660
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).

Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm

Duljina izboja A-dimenzija	200 mm
Vanjski Ø D	27 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 200
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1