



Plinska lemilica Independent, ERSA tip: 130



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082250 130
GTIN	4003008061550
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovane plinske lemilice s **komfornim piezoelektričnim-paljenjem**. Punjenje s uobičajenim plinom butanom (kao plinski upaljači).

Upotreba:

Pri radovima održavanja i popravljanja, posebno ako nema opskrbe strujom ili ako je struja isključena.

Dio isporuke:

Uključuje vrhove za lemljenje oblika dlijeta od 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Mlaznica za plamen (do maksimalno 1400°C), mlaznica za vrući plin (do maksimalno 700°C), oštrica za vruće rezanje, reflektorski lim za stezanje samoskupljajućeg crijeva, spužva za čišćenje i posuda za spužvu, u praktičnoj plastičnoj kutiji.

Tehnički opis

Vrsta plina	Butan plin
Širina lemnih vrhova	1 - 4,8 mm
Snaga grijanja, kontinuirano podesiva	25 - 130 W
Trajanje rada po punjenju plina	40 - 120 min
Vrsta paljenja	Piezo paljenje
maksimalna temperatura vrhova za lemljenje	580 °C
Težina plinske lemilice	121 g

Vrijeme zagrijavanja

cca. 50 s

Vrsta proizvoda

Štap za lemljenje

Pribor

Lemni vrh oznaka proizvođača G132KN

082400 G132KN