

**HOLEX****Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, Ø drške 25 mm, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334626 M3-12
GTIN	4045197488404
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Cilindrična drška prema DIN 1835 – oblik B i E.

**Upotreba:**

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

**Dodatni pribor:**

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

**Napomena:**

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 41 mm

**Tehnički opis**

Duljina izboja A-dimenzija	41 mm
----------------------------	-------

Vanjski Ø D	38 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Unutarnji Ø d <sub>1</sub>	19 mm
Prihvat	Ø drške 25 mm
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335420 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335610 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335645 8
Set brzoizmjenjivih čahura sa sigurnosnom kliznom spojkom, 8 dijelova	335650
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335610 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335645 3,5
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335610 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335610 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335645 9

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 3,5 mm	335420 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335420 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335645 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335610 3,5
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335610 4,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335420 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335610 8
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335645 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335420 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335645 4,5
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335610 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335645 10
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 4,5 mm	335420 4,5