

**Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja, BT 40, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334665 M6-20
GTIN	4045197488510
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: ISO 7388-2

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Tehnički opis

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Vanjski $\varnothing D$	55 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 10 mm	335647 10
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 12 mm	335620 12
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335620 10
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335430 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335620 9
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335647 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335647 16
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
	308820 40

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335430 8
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335430 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335647 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335430 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335647 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335620 11