

SWISS TOOLS

Držač alata aksijalni, trostruki, desni, PSC 50, za četverokutni držač: 20 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318925 20
GTIN	2050001714220
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

S podesivom mlaznicom za hlađenje s unutarnjim navojem.

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat ISO držača za tokarenje s četverokutnom drškom.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina izboja A-dimenzija: 123 mm

Stezna duljina l_1 : 97 mm

B: 30 mm

Vanjski \varnothing D: 90 mm

Tehnički opis

B	30 mm
Stezna duljina l_1	97 mm
Duljina izboja A-dimenzija	123 mm
za četverokutni držač	20 mm
Vanjski \varnothing D	90 mm
Prihvat	PSC 50

Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Čelični držač