

**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, MK3, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Morse konus DIN 228 B.

**Upotreba:**

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

**Dodatni pribor:**

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

**Napomena:**

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 46 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	38 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm

Duljina izboja A-dimenzija	46 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Unutarnji $\varnothing d_1$	19 mm
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Prihvat	MK3
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 9 mm	335610 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 4,5 mm	335645 4,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 11 mm	335420 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 3,5 mm	335610 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 10 mm	335420 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 7 mm	335420 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 10 mm	335610 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 11 mm	335610 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 3,5 mm	335645 3,5
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 4,5 mm	335610 4,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 9 mm	335645 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 7 mm	335610 7

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335645 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335420 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335645 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335610 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 3,5 mm	335420 3,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 4,5 mm	335420 4,5
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335645 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335610 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335645 6