



## Bušilica za jezgru, tip: 727043



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076520 727043
GTIN	4014586872902
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- Jake magnetne sile stezanja i sigurnosni strujni krug osiguravaju siguran rad u svim pozicijama.
- Integrirani dovod rashladnog sredstva za čisti rez i dugotrajnost alata.
- Prikaz magnetske snage Komfort.
- Hod udesno / ulijevo (ujedno i kod rezanja navoja).
- Konstrukcija optimalne težine.

#### Magnetska bušilica za jezgru

- Kotačić za posmak s mogućnosti mijenjanja strana.
- Snažnije magnetske sile.
- 5-stupanjsko podešavanje broja okretaja i memorije za broj okretaja.

Snažna magnetna bušilica za univerzalne i učinkovite radove u radionici. **MK3 prihvat i fino podešavanje** za precizno nalijeganje s uključenim magnetskim postoljem.

#### Dio isporuke:

Uključuje spremnik za rashladno sredstvo, pojas, 1 klin za centriranje, kuku za odvojene čestice, kofer.

#### Dodatni pribor:

Na upit.

#### Napomena:

HM jezgrena svrdla i prihvate možete pronaći od br. 119000. Prikladni prihvati QuickIN-Max i HM jezgreno svrdlo maks. promjera 100 mm isporučivi su na upit.

## Tehnički opis

Težina	16,1 kg
Oznaka proizvođača	KBM65U
maksimalni Ø upuštanja	50 mm
Raspon broja okretaja 1. brzina	120 - 240 min <sup>-1</sup>
Radni hod	145 mm
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	12 - 65 mm
Visina	770 mm
maksimalni Ø razvrtavanja	25 mm
Prihvat za alat oblik	QuickIN / MK3
širina	198 mm
Prihvat snaga	1300 W
Mrežni napon	230 V
Raspon broja okretaja 2. brzina	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Širina magnetskog postolja	95 mm
Duljina	320 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	25 mm
Duljina magnetskog postolja	205 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M20 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru

## Pribor

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
--	-----------

Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Krunsko svrdlo HMdubina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15