



Brzoizmjenjiva stezna glava za izradu navoja, BT 50, Područje navoja: M3-12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.
- Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Norma prihvata: JIS B6339

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d₁: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 62 mm

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	62 mm
Kompenzacija duljine na vlak	7,5 mm
Unutarnji $\varnothing d_1$	19 mm
Područje reza navoja	M3 – M12
Kompenzacija duljine na tlak	7,5 mm
Vanjski $\varnothing D$	38 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 7 mm	335610 7
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 8 mm	335610 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 11 mm	335420 11
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 3,5 mm	335645 3,5
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 7 mm	335420 7
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 4,5 mm	335610 4,5
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 4,5 mm	335420 4,5

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335610 9
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm	335610 3,5
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm	335645 4,5
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335420 6
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335610 6
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8 dijelova	335460
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 3,5 mm	335420 3,5
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335645 8
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335645 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335645 6
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335645 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335610 10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335420 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335420 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335610 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335420 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335645 10