



## Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, MK3, Područje navoja: M6-20



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Razred artikla	32P

### Opis

#### Izvedba:

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
- **Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**

Morse konus DIN 228 B.

#### Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

#### Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

#### Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d<sub>1</sub>: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

### Tehnički opis

Područje reza navoja	M6 – M20
Vanjski Ø D	55 mm

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Prihvat	MK3
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

## Pribor

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 10 mm	335620 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 10 mm	335430 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 9 mm	335620 9
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 16 mm	335647 16
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke $\varnothing$ drške 6 mm	335430 6
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 9 mm	335647 9
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 16 mm	335620 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 8 mm	335620 8
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 6 mm	335647 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 11 mm	335620 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 12 mm	335620 12
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom $\varnothing$ drške 7 mm	335647 7

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335647 10
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm	335430 9
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm	335430 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335647 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335430 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11