


SWISS TOOLS

## Držac noža za odrezivanje aksijalno desno, PSC 63, za visinu mača H: 32 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318904 32
GTIN	2050001673022
Razred artikla	36D

### Opis

#### Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat mačeva za odrezivanje.

#### Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Duljina izboja A-dimenzija: 145 mm

L<sub>1</sub>: 110 mm

Vanjski Ø D: 80 mm

Postavljanje vrha na sredinu f: 22 mm

### Tehnički opis

za visinu mača H	32 mm
Postavljanje vrha na sredinu f	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	145 mm
L <sub>1</sub>	110 mm
Vanjski Ø D	80 mm

Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarje hlađenje	da