

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Stezni Ø D1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308277 25
GTIN	4045197291455
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).

Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaj br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	115 mm
Stezni $\varnothing D_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	44 mm
Vanjski $\varnothing D$	53 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni \varnothing 20-32 mm	354240 20-32
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni \varnothing 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni \varnothing 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290