

Garant**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 40, Područje navoja: M6-20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	334630 M6-20
GTIN	4045197488435
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.**
 - **Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.**
- S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.**

Upotreba:

- **Izrada kalibriranih navoja.**
- **Za desni i lijevi navoj.**
- **Za NC strojeve i centre za obradu.**

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: DIN 69871

Kompenzacija duljine na tlak: 12,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 12,5 mm

Vanjski Ø D: 55 mm

Unutarnji Ø d₁: 31 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 100 mm

Tehnički opis

Unutarnji $\varnothing d_1$	31 mm
Kompenzacija duljine na tlak	12,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak	12,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Područje reza navoja	M6 – M20
Vanjski $\varnothing D$	55 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Norma prihvata	DIN 69871
Vrsta proizvoda	Glava za rezanje navoja

Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 9 mm	335647 9
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 9 mm	335430 9
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 14 mm	335647 14
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom \varnothing drške 10 mm	335620 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke \varnothing drške 8 mm	335430 8

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335647 11
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 7 mm	335430 7
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 16 mm	335430 16
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335647 7
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm	335647 10
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm	335430 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 7 mm	335620 7
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 14 mm	335620 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 14 mm	335430 14
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 10 mm	335430 10
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335620 12
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335647 8
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 8 mm	335620 8
Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 9 dijelova	335470
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335647 16
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 12 mm	335647 12
Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 12 mm	335430 12
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 16 mm	335620 16
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335647 6
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm	335620 6
Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm	335620 11
	308650 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
--	------------

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
--	-----------

Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
--	-----------

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
--	-----------

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm	335430 11
--	-----------

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
--	-----------

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm	335620 9
---	----------

Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
--	-----------

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
--	-----------

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
---	-----------

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
--	-----------

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
--	-----------