

**Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 40, Područje navoja: M3-12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 334634 M3-12 |
| GTIN | 4045197488442 |
| Razred artikla | 32P |

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
- Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Upotreba:

- Izrada kalibriranih navoja.
- Za desni i lijevi navoj.
- Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420 – 335660.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 – M33 dostupna na upit.**
- **Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.**

Norma prihvata: ISO 7388-1

Kompenzacija duljine na tlak: 7,5 mm

Kompenzacija duljine na vlak: 7,5 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Unutarnji Ø d₁: 19 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm |
| Vanjski Ø D | 38 mm |
| Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm |
| Unutarnji Ø d ₁ | 19 mm |
| Područje reza navoja | M3 – M12 |
| Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm |
| Prihvat | SK 40 |
| Norma prihvata | DIN 69871 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 6 mm | 335420 6 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308610 40 |
| Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308803 40 |
| Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 3,5 mm | 335420 3,5 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 8 mm | 335420 8 |

| | |
|---|------------|
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm | 335610 6 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 9 mm | 335420 9 |
| Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 10 mm | 335610 10 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308625 40 |
| Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 3,5 mm | 335610 3,5 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 11 mm | 335610 11 |
| Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm | 335610 9 |
| Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 11 mm | 335420 11 |
| Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 6 mm | 335645 6 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308640 40 |
| Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308805 40 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| | 335645 8 |

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 8 mm

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308785 40

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus
40 308620 40

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 8 mm 335610 8

Set brzoizmjenjivih čahura bez sigurnosne klizne spojke, 8
dijelova 335460

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 7 mm 335645 7

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40 308600 40

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm)
prikladno za strmi konus 40 308630 40

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872
prikladno za veličinu kratkog konusa 40 308810 40

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 10 mm 335420 10

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus
40 308605 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen
prikladno za strmi konus 40 308801 40

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 3,5 mm 335645 3,5

Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø
drške 7 mm 335420 7

Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za
strmi konus 40 308804 40

Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 7 mm 335610 7

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308780 40

Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø
drške 10 mm 335645 10

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 308660 40

| | |
|---|------------|
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308812 40 |
| Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke Ø drške 4,5 mm | 335420 4,5 |
| Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 9 mm | 335645 9 |
| Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm | 335645 4,5 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308720 40 |
| Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom Ø drške 4,5 mm | 335610 4,5 |