


SWISS TOOLS

Držac noža za odrezivanje aksijalno lijevo, PSC 63, za visinu mača H: 32 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	318908 32
GTIN	2050001673039
Razred artikla	36D

Opis

Upotreba:

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.

Za prihvat mačeva za odrezivanje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Norma asiento: ISO 26623-2

Arbor standard: ISO 26623-2

Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Befogó szabvány: ISO 26623-2

Norma attacco: ISO 26623-2

Duljina izboja A-dimenzija: 145 mm

L₁: 110 mm

Vanjski Ø D: 80 mm

Postavljanje vrha na sredinu f: 22 mm

Tehnički opis

za visinu mača H	32 mm
Postavljanje vrha na sredinu f	22 mm
Duljina izboja A-dimenzija	145 mm
L ₁	110 mm
Vanjski Ø D	80 mm

Prihvat	PSC 63
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarje hlađenje	da