

Garant**Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 100 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308282 6
GTIN	4045197291479
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Od steznog Ø D₁ 6 mm s navojnim provrtima za balansirajuće vijke.

Integrirano namještanje duljine alata od steznog Ø D₁ 6 mm (premještaj za 10 mm).

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

GARANT: HSK dosjedne površine obrađene. **Sve drške kaljene pa naknadno tokarene (tvrdo tokarene), za najvišu preciznost.**

Upotreba:

- Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom tolerancije h6.
- Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dio isporuke:

Kod steznih glava s namještanjem duljine uklj. vijak za namještanje duljine (od steznog Ø D₁ 6 mm).

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410 – 302416, termostezni uređaji br. 354210 – 354450, komplet za balansiranje vijaka br. 309906 180.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D ₂	21 mm

Stezni $\varnothing D_1$	6 mm
Vanjski $\varnothing D$	27 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni \varnothing 6-12 mm	354240 6-12
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni \varnothing 6-9 mm	354235 6-9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni \varnothing 6-9 mm	354236 6-9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Donji ormar	354290