

# mato

## Pneumatska mazalica Lube-Shuttle®, 400 g



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083587
GTIN	4016553037307
Razred artikla	08H

### Opis

#### Izvedba:

Pneumatske ručne mazalice koje se mogu upravljati jednom rukom s izvrsnim balansom. **Sustavi pojedinačnog ispaljivanja za optimalnu kontrolu masti (1 cm<sup>3</sup>/zamah)**, Prekoračenje tlaka 1:60.

Punjenje s Lube-Shuttle® kartušama (sadržaj: 400 g).

**Prikladno za masti do NLGI-razreda 3 i vrlo hladne temperature.**

#### Dio isporuke:

Uključuje gumeno armirano crijevo i 4-zahvatna hidraulična mazalica.

### Tehnički opis

Radni tlak	400 bar
Ispitni tlak	800 bar
Priključni navoj crijeva	R1/8 col
Radno područje opskrbe tlačnim zrakom	3 - 8 bar
Atribut imena proizvoda	400 g
Vrsta proizvoda	Preša za mast

**Pribor**

četverozahvatna hidraulička piska s čeljusti Priključni navoj 1/8	083589 1/8
Cijev brizgaljke s univerzalnim piskom Priključni navoj 1/8	083583 1/8
četverozahvatna hidraulička piska s čeljustisafeLOCK Priključni navoj 1/8	083596 1/8
Armirano crijevo s hidrauličkim priključkom s 4 čeljusti Priključni navoj 1/8	083586 1/8
Armirano crijevo sa kliznom spojnicom Priključni navoj 1/8	083588 1/8
Cijev brizgaljka s oštrim piskom Priključni navoj 1/8	083584 1/8