

Garant

Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-E 50 A = 80, Stezni Ø D1: 5mm


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308312 5 |
| GTIN | 4045197480446 |
| Razred artikla | 31A |

Opis
Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min⁻¹.

Upotreba:

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 11 mm |
| Vanjski Ø D | 17 mm |
| Prihvat | HSK-E 50 A = 80 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Oblik | E |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 40000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 μm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm | 354236 3-5,9 |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 3-5 mm | 354240 3-5 |
| Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 3-5,9 mm | 354235 3-5,9 |
| Rashladna jedinica tip CU1 | 354215 CU1 |
| Donji ormar | 354290 |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1 | 354210 SU1 |