

SWISS TOOLS

Držač za unutarnje tokarenje desni, HSK-T, Ø drške / veličina pločice – A mjera: 40/12-140mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320085 40/12-140
GTIN	2050001714992
Razred artikla	36D

Opis

Napomena:

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova. Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	140 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	32 mm
Veličina pločice	12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Razmak vrhova osovina f	17 mm
Rezervni dio	S01
Ø drške	40 mm
Korisna duljina L _N	120 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	desno
Norma prihvata	ISO 12164-3

Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01

Stezni vijak br. 3 tip P05

320611 P05