



## Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M14 – M33, Ø drške: 12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	335440 12
GTIN	4045197335692
Razred artikla	32H

### Opis

#### Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

#### Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

#### Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

### Tehnički opis

Ø drške ureznika	12 mm
Kvadratna drška	9 mm
Područje ureznika	M14 – M33
Vanjski Ø D	68 mm
Ø drške d	48 mm

Dužina priključka L	55,5 mm
Duljina izboja H	14 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu