

Garant

Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-A 63 A = 80, Stezni Ø D1: 6mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308316 6
GTIN	4045197480569
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 25000 min⁻¹. S RFID/Balluffchip rupom.

Upotreba:

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Ø D ₂	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Vanjski Ø D	18 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 80
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1

Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Donji ormar	354290
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1