

**Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M6 – M20, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335430 8
GTIN	4045197152558
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	8 mm
Kvadratna drška	6,2 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	46 mm
Ø drške d	31 mm
Dužina priključka L	35 mm

Duljina izboja H	11 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu