

**HOLEX**

**Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M3 – M12, Ø drške: 4,5mm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	335610 4,5
GTIN	4045197152640
Razred artikla	32H

## Opis

### Izvedba:

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

### Upotreba:

Za slijepe rupe.

### Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

## Tehnički opis

Ø drške ureznika	4,5 mm
Kvadratna drška	3,4 mm
Područje ureznika	M3 – M12
Vanjski Ø D	32 mm
Ø drške d	19 mm

Dužina priključka L	21,5 mm
Duljina izboja H	25 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu