

**HOLEX****Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M3 – M12, Ø drške: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335610 6
GTIN	4045197152657
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

**Upotreba:**

Za slijepe rupe.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	6 mm
Kvadratna drška	4,9 mm
Područje ureznika	M3 – M12
Vanjski Ø D	32 mm
Ø drške d	19 mm

Dužina priključka L	21,5 mm
Duljina izboja H	25 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu