

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-E 40 A = 60, Stezni Ø D1: 12mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	308302 12
GTIN	4045197480149
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

### Upotreba:

- Osobito u izradi alata i kalupa.
- Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.

### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

## Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Vanjski Ø D	23 mm
Prihvat	HSK-E 40 A = 60
Norma prihvata	DIN 69893

Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 40000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Donji ormar	354290
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1