

SWISS TOOLS

Držac za unutarnje tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice – A mjera: 63/12-180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	320091 63/12-180
GTIN	2050001715050
Razred artikla	36D

Opis

Napomena:

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova.
Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Veličina pločice	12
Duljina izboja A-dimenzija	180 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	50 mm
Razmak vrhova osovina f	27 mm
Rezervni dio	P01
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Ø drške	63 mm
Korisna duljina L _N	154 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevo
Norma prihvata	ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje	da

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta drške	Konusni priхват sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P05	320612 P05
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05

