

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-A 63 A = 120, Stezni Ø D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308318 6      |
| GTIN           | 4045197480606 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis**
**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- HSK dosjedne površine obrađene.
- Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

**Kvaliteta balansiranja 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. S RFID/Balluffchip rupom.**
**Upotreba:**

- **Osobito u izradi alata i kalupa.**
- **Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.**

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm           |
| Ø D <sub>2</sub>           | 12 mm            |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>    | 6 mm             |
| Vanjski Ø D                | 22 mm            |
| Prihvat                    | HSK-A 63 A = 120 |
| Norma prihvata             | DIN 69893        |
| Norma prihvata             | ISO 12164-1      |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Termoskupljajuća stezna glava     |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Rashladna jedinica tip CU1                              | 354215 CU1  |
| Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm     | 354236 6-9  |
| Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1             | 354210 SU1  |
| Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm      | 354235 6-9  |
| Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Donji ormar   | 354290      |