



Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M14 – M33, Ø drške: 22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	335440 22
GTIN	4045197335944
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	22 mm
Kvadratna drška	18 mm
Područje ureznika	M14 – M33
Vanjski Ø D	68 mm
Ø drške d	48 mm

Dužina priključka L	55,5 mm
Duljina izboja H	14 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu