


SWISS TOOLS

**Držac za unutarnje tokarenje lijevi, HSK-T, Ø drške / veličina pločice – A
mjera: 40/12-110mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320086 40/12-110
GTIN	2050001715272
Razred artikla	36D

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova. Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

Veličina pločice	12
Razmak vrhova osovine f	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Rezervni dio	S01
Duljina izboja A-dimenzija	110 mm
Minimalni Ø predbušenja D ₁ min	32 mm
Ø drške	40 mm
Korisna duljina L _N	90 mm
Prihvat	HSK-T
Primjena	lijevo
Norma prihвата	ISO 12164-3

Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Vrsta drške	Konusni prihvat sa šupljom drškom
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga br. 4 tip P06	320612 P06
Umetak br. 7 tip P04	320618 P04
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04	320610 P04
Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63	320001 63
Koljenasta poluga br. 4 tip P04	320612 P04
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Stezni vijak br. 3 tip P05	320611 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06	320610 P06
Koljenasta poluga br. 4 tip P02	320612 P02
Prsten mlaznice br. 5 tip D07	320613 D07
Stezna vilica br. 6 tip D07	320614 D07
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05	320610 P05
Umetak br. 7 tip P06	320618 P06
Umetak br. 7 tip P02	320618 P02
Umetak br. 7 tip P05	320618 P05
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02	320610 P02
Stezni vijak br. 3 tip P06	320611 P06
Stezni vijak br. 3 tip D07	320611 D07
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Stezni vijak br. 3 tip P02	320611 P02

Koljenasta poluga br. 4 tip P05

320612 P05