

**ALZMETALL**  
 we drive productivity

**Stolna bušilica ALZTRONIC, maksimalni Ø rupe u čeliku: 14 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	076561 14
GTIN	2050001755391
Razred artikla	03P

**Opis**
**Izvedba:**

Izdržljiva i precizna stolna bušilica koja se koristi za velike brzine.

- **Motor na izmjeničnu struju od 230 V, 50 Hz.**
- **Digitalni prikaz broja okretaja.**
- **Kontinuirano podešavanje broja okretaja.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Okretni oklop vretena s električnom zaštitom.**
- **Tipkalo (s blokadom) za hitno zaustavljanje.**
- **24 mjeseca garancije, 10 godina garancije na rezervne dijelove.**
- **Bez bušeće glave.**

S digitalnim prikazom dubine provrta. S fiksnom bušećom glavom i rotacijskim stolom za stroj podesive visine.

**Napomena:**

Ostale stolne bušilice na upit

Oznaka proizvođača: ALZTRONIC 14

Prihvat snaga: 540 W

maksimalan broj okretaja: 230 - 4000 min<sup>-1</sup>

Prihvat za alat: MK2

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku: M10

Hod vretena: 80 mm

## Tehnički opis

Stol za stroj duljina korisne površine	300 mm
Težina	83 kg
Maksimalna udaljenost vretena i postolja	437 mm
Osnovna ploča stola visina korisne površine	240 mm
maksimalni Ø rupe u čeliku	14 mm
Istovar	190 mm
Minimalna udaljenost vretena i stola stroja	75 mm
Ø stupa	65 mm
Prihvat za alat	MK2
Osnovna ploča stola širina korisne površine	300 mm
Prihvat snaga	540 W
Podešavanje posmaka	ručno
Maksimalna udaljenost vretena i stola stroja	357 mm
Hod vretena	80 mm
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M10
maksimalan broj okretaja	230 - 4000 min <sup>-1</sup>
Stol za stroj širina korisne površine	240 mm
Oznaka proizvođača	ALZTRONIC 14
Minimalna udaljenost vretena i postolja	437 mm
Podešavanje visine magnetskog stola	ručni pogon
Nazivna mjera T-utora	12 mm
Broj T utora	2
Razmak T-utora	80 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica

