


SWISS TOOLS

**Držac za unutarnje tokarenje desni, HSK-T, Ø drške / veličina pločice – A
mjera: 40/11-140mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe | 320095 40/11-140 |
| GTIN | 2050001715074 |
| Razred artikla | 36D |

Opis**Napomena:**

Odgovarajuća **HP mlaznica** br. 320001 naručuje se zasebno! Zamjenski dijelovi br. 320610 – 320626 navedeni su na popisu zamjenskih dijelova. Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Rezervni dio | S05 |
| Minimalni Ø predbušenja D ₁ min | 32 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. |
| Razmak vrhova osovina f | 17 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 140 mm |
| Veličina pločice | 11 |
| Ø drške | 40 mm |
| Prihvat | HSK-T |
| Primjena | desno |
| Norma prihvata | ISO 12164-3 |
| Unutarnje hlađenje | da |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj |
| Vrsta drške | Konusni prihvat sa šupljom drškom |
| Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Stezni vijak br. 3 tip P02 | 320611 P02 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P05 | 320612 P05 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P04 | 320612 P04 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01 | 320610 P01 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P02 | 320612 P02 |
| Stezni vijak br. 3 tip P01 | 320611 P01 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P06 | 320612 P06 |
| Umetak br. 7 tip P04 | 320618 P04 |
| Umetak br. 7 tip P01 | 320618 P01 |
| Visokotlačna mlaznica (HP) tip 63 | 320001 63 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P04 | 320610 P04 |
| Stezni vijak br. 3 tip D07 | 320611 D07 |
| Prsten mlaznice br. 5 tip D07 | 320613 D07 |
| Umetak br. 7 tip P05 | 320618 P05 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P05 | 320610 P05 |
| Stezni vijak br. 3 tip P06 | 320611 P06 |
| Stezni vijak br. 3 tip P05 | 320611 P05 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P02 | 320610 P02 |
| Umetak br. 7 tip P06 | 320618 P06 |
| Umetak br. 7 tip P02 | 320618 P02 |
| Izmjenjiva pločica br. 1 tip P06 | 320610 P06 |
| Koljenasta poluga br. 4 tip P01 | 320612 P01 |
| Stezna vilica br. 6 tip D07 | 320614 D07 |

