

**HOLEX****Brzoizmjenjive čahure bez sigurnosne klizne spojke, M3 – M12, Ø drške: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335420 9
GTIN	4045197152503
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Brzo izmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

**Upotreba:**

Za brzoizmjenjive glave za rezanje navoja.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	9 mm
Kvadratna drška	7 mm
Područje ureznika	M3 – M12
Vanjski Ø D	30 mm
Ø drške d	19 mm
Dužina priključka L	21,5 mm

Duljina izboja H	7 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu