

Garant**Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom, M3 – M12, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335645 8
GTIN	4045197554048
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Brzoizmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za Garant produžetke br.338140 – 338142.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	8 mm
Kvadratna drška	6,2 mm
Područje ureznika	M3 – M12
Vanjski Ø D	32 mm
Ø drške d	19 mm
Dužina priključka L	21,5 mm
Duljina izboja H	70 mm
Ø e	23 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

