

**HOLEX**

**Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 6mm**



## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 335620 6      |
| GTIN           | 4045197152718 |
| Razred artikla | 32H           |

## Opis

### Izvedba:

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

### Upotreba:

Za slijepe rupe.

### Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

## Tehnički opis

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ø drške ureznika  | 6 mm     |
| Kvadratna drška   | 4,9 mm   |
| Područje ureznika | M6 – M20 |
| Vanjski Ø D       | 50 mm    |
| Ø drške d         | 31 mm    |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Dužina priključka L | 35 mm                  |
| Duljina izboja H    | 34 mm                  |
| Vrsta proizvoda     | Umetak za brzu izmjenu |