



## Dvostrana stolna brusilica DS,400 V, tip: DS04/150



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Razred artikla	03S

### Opis

#### Izvedba:

Motor s **veoma mirnim radom** osigurava dugi vijek trajanja i u **trajnom pogonu**. **Isporuka bez brusnih ploča.**

Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

#### Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

### Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	2900 min <sup>-1</sup>
Težina	14 kg
Oznaka proizvođača	DS04/150
Prihvat snaga	250 W
Širina brusne ploče T	25 mm
Ø provrta brusne ploče H	51 mm
Ø brusne ploče D	150 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Dvostruka brusilica

**Pribor**

Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596220 NK60
Stol za odlaganje alata, desni tip AT1	077525 AT1
Štitnik za oči za br. 077502 tip DS1	077509 DS1
Stol za odlaganje alata, lijevi tip AT1	077519 AT1
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596220 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596220 EK60
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK80	596220 EK80
Postolje stroja prikladno za stroj DS04	077513 DS04