


Prihvat za alat oblik C1 aksijalni, desni, Ø drške d1: 40 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319100 40
GTIN	4045197191069
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Kaljen HRC 58 ±2.
- sve funkcionalne površine su brušene.
- S kugličnom mlaznicom.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblik: C

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 85 mm

b_2 : 42,5 mm

Širina drške b_3 : 20,5 mm

h_5 : 32,5 mm

Tehnički opis

h_6	48 mm
l_1	85 mm

Širina drške b_3	20,5 mm
b_2	42,5 mm
b_1	85 mm
h_2	34 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
h_5	32,5 mm
Ø drške d_1	40 mm
h_1	25 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata

Pribor

Montažni ključ za kugličnu mlaznicu veličina 10	319003 10
---	-----------