

Garant**Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 335647 8 |
| GTIN | 4045197554093 |
| Razred artikla | 31M |

Opis**Izvedba:**

Brzoizmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za Garant srednje produžetke br.338140 – 8142.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

| | |
|---------------------|------------|
| Ø drške ureznika | 8 mm |
| Kvadratna drška | 6,2 mm |
| Područje ureznika | M6 – M20 |
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Ø drške d | 31 mm |
| Dužina priključka L | 35 mm |
| Duljina izboja H | 96 mm |
| Ø e | 34,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |

