

**HOLEX****Brzoizmjenjive čahure sa sigurnosnom kliznom spojkom, M14 – M33, Ø drške: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335640 22
GTIN	4045197336071
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Broizmjenjivi umeci **sa** sigurnosnom kliznom spojkom.

**Upotreba:**

Za slijepe rupe.

**Napomena:**

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

**Tehnički opis**

Ø drške ureznika	22 mm
Kvadratna drška	18 mm
Područje ureznika	M14 – M33
Vanjski Ø D	72 mm
Ø drške d	48 mm

Dužina priključka L	55,5 mm
Duljina izboja H	45 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za brzu izmjenu