



## Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1, VDI 20, Provrt d<sub>2</sub> (H6): 16 mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319150 16
GTIN	4045197191076
Razred artikla	32V

### Opis

#### Upotreba:

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

#### Standard:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblik: E

Kod boje za VDI dršku: VDI 20

Vanjski Ø d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

### Tehnički opis

Provrt d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Vanjski Ø d <sub>3</sub>	36 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 20

d <sub>6</sub>	50 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 20
Vrsta proizvoda	VDI prihvat alata