

Garant**Osnovni produžetak sa sigurnosnom kliznom spojkom, M6 – M20, Ø drške: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	335647 10
GTIN	4045197554116
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Brzoizmjenjivi umeci **bez** sigurnosne klizne spojke.

Upotreba:

Za Garant srednje produžetke br.338140 – 8142.

Napomena:

Nastavci s kliznom spojkom isporučuju se s postavkom okretnog momenta za obradu čelika (R_m 600 – 800 N/mm²). Podešavanje momenta moguće podešavanjem matice.

Tehnički opis

Ø drške ureznika	10 mm
Kvadratna drška	8 mm
Područje ureznika	M6 – M20
Vanjski Ø D	50 mm
Ø drške d	31 mm
Dužina priključka L	35 mm
Duljina izboja H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Vrsta proizvoda	Produžetak

